

## Fonctionnement

Ouvrez la porte de votre véhicule et rabattez la planche de transfert. Une fois transféré sur l'appareil, utilisez le bras rétractable pour plus de support et de sécurité pendant la montée ou la descente toute en douceur.

## Caractéristiques

- Conservez votre siège d'origine
- Toutes les fonctions de réglage du siège demeurent opérationnelles
- Le dossier s'incline complètement
- La planche de transfert amovible permet un accès facile pour les autres conducteurs

## Fiche technique

- Capacité maximale : 275 livres
- Dimensions de la planche de transfert : 40 cm x 43 cm (15<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po x 17 po)
- Elle s'abaisse jusqu'au niveau du plancher du véhicule et peut être arrêtée à n'importe quelle hauteur
- La planche est légèrement coussinée et elle est recouverte de vinyle





# ASENTO

Planche de transfert motorisée

## Uniques et polyvalents

L'ASENTO et L'XL-SEAT sont des produits uniques et polyvalents qui partagent les mêmes caractéristiques et spécifications.

Disponible aux positions conducteur et passager avant, ils s'installent dans les VUS, les mini-fourgonnettes, les camionnettes et dans certains multi-segments sans aucune modification structurelle du véhicule.

## Une association gagnante

Pour entrer un fauteuil roulant par la porte coulissante, si votre choix de véhicule est une mini-fourgonnette, l'ASENTO peut être jumelé au SPEEDY-LIFT. En ce qui a trait au XL-SEAT, il peut être annexé au HI-LIFT ou au SPEEDY-LIFT.

## Programme de mobilité

L'ASENTO et L'XL-SEAT sont reconnus comme étant des équipements d'adaptation et sont éligibles à un remboursement suivant les conditions des programmes d'aide offerts par plusieurs manufacturiers automobiles.

*En raison de la diversité des solutions de mobilité mise à votre disposition sur le marché, veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir une évaluation personnalisée et une vue d'ensemble des options adaptées à vos besoins.*

## Nos valeurs



La sécurité de nos clients est notre priorité. Nous sommes dévoués à la fabrication d'équipements de mobilité de qualité supérieure. Nos produits passent par un procédé de certification strict.

Le contrôle de nos produits implique différents tests tel que : tests de collision, tests cycliques et tests de capacité pondérale. Nous sommes fiers d'offrir une gamme de produits qui surpasse les normes de l'industrie.



Distributeur :



145 Damase-Breton | Saint-Lambert, Qc G0S 2W0

SF 1.866.641.0419 | Fax 418.889.9838 | T 418.889.0419

[www.adaptsolutions.com](http://www.adaptsolutions.com)

